



6719333505

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Dimensioner

Höjd	147
Bredd	76
Djup	56

Utrustning

Med kabelgång	Ja
---------------	----

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal
Montering på	Utanpåliggande montering

Material

Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Med täckram	Ja
-------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05
Slagtålig	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30
------------------	----------

Text

Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Utförande	För vertikal montage