



75040001



## Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Typ av montering Skruvmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 21,80

#### Material

Material Metall, Plast