



75663594

14:23

Tryckknapp, B.IQ, KNX, 3 vippor, RTR display, Aluminium

Tekniska egenskaper

Material

| | |
|----------|-----------|
| Färg | Aluminium |
| Material | Aluminium |

Anslutning

| | |
|---------------------|-----|
| Med bussystem radio | Nej |
|---------------------|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|--------------------------|---------|
| Energieffektivitetsklass | IV (2%) |
| Driftstemperatur | -5 - 45 |

Text

| | |
|------------|--|
| Avsäkring | Med demonteringsskydd |
| Box | För installation i 1-vägs apparatdosa |
| Driftläge | Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge |
| Funktion | För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner, Med ventilskyddsfunktion, Knappens hjälpfunktion kan aktiveras |
| Kryptering | Med knappblockeringsfunktion |
| Temperatur | Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras), Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt |