



75665594

14:23

Tryckknapp, B.IQ, KNX, 5 vippor, RTR display, Aluminium

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Aluminium
Material	Aluminium

Anslutning

Med bussystem radio	Nej
---------------------	-----

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	IV (2%)
Driftstemperatur	-5 - 45

Text

Avsäkring	Med demonteringsskydd
Box	För installation i 1-vägs apparatdosa
Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner, Med ventilskyddsfunktion, Knappens hjälpfunktion kan aktiveras
Kryptering	Med knappblockeringsfunktion
Temperatur	Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras), Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt