



80040002



Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Typ av montering Klor, Skruvanslutning

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32

Material

Material Metall, Plast

Text

Avsäkring Med dammskyddsfläp för användargränssnitt (AST)

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor