



80162865

IP20  °C 



Tryckknapp easy-KNX, 2 vippor, R.x/ 1930/ R.classic, indikering, Svart

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20

Funktioner

Med temperaturgivare Nej

Dimensioner

Djup 17

Utrustning

Antal manöverpunkter 4

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

Skärm

Med display Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt