



80162869

IP20  °C 



Tryckknapp easy-KNX, 2 vippor, R.x/ 1930/ R.classic, indikering, Vit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20
--	----

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Djup	17
------	----

Utrustning

Antal manöverpunkter	4
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
----------	--

Avsäkring	Med demonteringskydd
-----------	----------------------

Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt
------------	---