



85346129



IP20



Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd	2,20 - 2,20
---------------------------------	-------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	quicklink
Minimal arbetscykel	1

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Ja
-------------------------	----

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

Detektering

Detekteringsvinkel, justering	45 - 90
-------------------------------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Material

Material	Termoplast
----------	------------

Text

Funktion	Förvarning för avstängning på dimmerinsatser, Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
----------	--