



85346131



IP20



Rörelsedetektor 2,2m, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Svart

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 2,20 - 2,20

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Minimal arbetscykel 1

Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000

Detektering

Detekteringsvinkel, justering 45 - 90

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Material

Material Termoplast

Text

Funktion Förvarning för avstängning på dimmerinsatser, Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)