



85655231



IP20

Configuratiemodus
KNX-RF



Tryckknapp enkel, Quicklink KNX, R.x, batteridrift, Svart

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	quicklink
------------------------------	-----------

Spänning

Driftspänning	3 - 3
---------------	-------

Utrustning

Antal kanaler	2
Sändarens driftcykel	1

Frekvens

Radiosändningsfrekvens	868,30
------------------------	--------

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Dimensioner

Monteringshöjd	14
----------------	----

Material

Färg	Svart
Material	Termoplast

Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Utförande	För platt utvändig montering och i kombinationer