



85655285



IP20

Configuratiemodus  
KNX-RF

quicklink

## Tryckknapp enkel, batteri, KNX quicklink, Antracit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	quicklink
------------------------------	-----------

#### Spänning

Driftspänning	3 - 3
---------------	-------

#### Utrustning

Antal kanaler	2
---------------	---

Sändarens driftcykel	1
----------------------	---

#### Frekvens

Radiosändningsfrekvens	868,30
------------------------	--------

#### Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
----------------	-----------

Mottagarkategori	2
------------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Dimensioner

Monteringshöjd	14
----------------	----

#### Material

Färg	Antracit
------	----------

Material	Termoplast
----------	------------

#### Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
----------	---

Avsäkring	Med demonteringsskydd
-----------	-----------------------

Utförande	För platt utvändig montering och i kombinationer
-----------	--