



85656226



IP20

## Tryckknapp dubbel, Q.x, Quicklink KNX, batteridrift, Antracit

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

#### Spänning

Driftspänning 3 - 3

#### Utrustning

Antal kanaler 4

Sändarens driftcykel 1

#### Frekvens

Radiosändningsfrekvens 868,30

#### Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Dimensioner

Monteringshöjd 14

#### Material

Färg Antracit

Material Termoplast

#### Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Avsäkring Med demonteringskydd

Utförande För platt utvändigt montering och i kombinationer