



85656229



IP20

Tryckknapp dubbel, Q.x, Quicklink KNX, batteridrift, Vit

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Spänning

Driftspänning 3 - 3

Utrustning

Antal kanaler 4

Sändarens driftcykel 1

Frekvens

Radiosändningsfrekvens 868,30

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Dimensioner

Monteringshöjd 14

Material

Färg Vit

Material Termoplast

Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Avsäkring Med demonteringskydd

Utförande För platt utvändigt montering och i kombinationer