



ATA122089010

T-stycke, f-vit ATA12208-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	13
Bredd	24

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----