





ATH163009016BA



## Minikanal ATH 16x32mm Halogenfri med självhäftande tejp Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |           |
|-----------|-----------|
| Höjd      | 16        |
| Bredd     | 32        |
| Längd     | 2100      |
| Inre area | 420 - 420 |

#### Kapacitet

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 3 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Material

|            |            |
|------------|------------|
| Material   | PC - ABS   |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod    | 9016       |
| Färg       | Trafikvit  |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |         |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 65 |
|------------------|---------|

#### Anslutning

|       |               |
|-------|---------------|
| Skarv | Utan koppling |
|-------|---------------|

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Antal partitioner             | 0   |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0   |
| Kabelhållare medföljer        | Ja  |
| Med skyddsfilm                | Nej |