



BA725040

KABELKANAL 25X40MM

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------------------------|------|
| Höjd | 25 |
| Bredd | 40 |
| Längd | 2000 |
| Slitsbredd/Öppningsmått | 6 |
| Slitsbredd | 6,50 |

Utrustning

| | |
|----------------------|----|
| Skyddad vid leverans | Ja |
|----------------------|----|

Material

| | |
|----------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Färg | Grå (stenfärgad) |
| RAL-kod | 7030 |

Funktioner

| | |
|-------------------|----|
| Är självsläckande | Ja |
|-------------------|----|

Standarder

| | |
|---------------------------|----|
| Flamskyddsklass enl. UL94 | V0 |
|---------------------------|----|

Säkerhet

| | |
|------------|----|
| Brandklass | M1 |
|------------|----|

Arkitektur

| | |
|----------|-----|
| Flexibel | Nej |
|----------|-----|

Konfiguration

| | |
|----------|---------|
| Sidovägg | Slitsad |
|----------|---------|