



BF264

Jordfelsblock

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Neutralledarens position	Vänster
Antal poler	2

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400
Nominell isolationsspänning Ui	500
Nominell impulsstyddspänning Uimp	4000

Elektrisk ström

Nominell felström I _{dn}	300
Märkström	63

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Anslutning

Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
--	---------------------------

Dimensioner

Höjd	70
Bredd	35
Djup	92