




BR6510019011



Grundprofil BR65 100mm, PVC, Svart

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68
Bredd	100
Längd	2000
Inre area	5750 - 5750

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80
Bredd täcklock 2	0
Bredd täcklock 3	0

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, med apparater)	10
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	24

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Svart
RAL-kod	9011

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer

Nej

Med skyddsfilm

Ja