



BR6513019016



Grundprofil BR65 130mm, PVC, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68
Bredd	130
Längd	2000
Inre area	7580 - 7580

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80
Bredd täcklock 2	0,00
Bredd täcklock 3	0,00

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, med apparater)	18
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	32

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer	Nej
------------------------	-----

Antal partitioner

0

Med skyddsfilm

Ja