




BR651304HLAN



:hager

Innerhörn BR65 130 Halogenfri Aluminium

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|-----|
| Höjd | 68 |
| Bredd | 130 |
| Mätning A | 143 |

Tillbehör

| | |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

Konfiguration

| | |
|----------|----|
| Överlapp | Ja |
|----------|----|

Inställningar

| | |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 85 - 95 |
|---------------|---------|

Installation, montering

| | |
|--------------------|-----|
| Perforering botten | Nej |
|--------------------|-----|

Material

| | |
|------------|-----------|
| Material | PC - ABS |
| Behandling | Lackad |
| Färg | Aluminium |

Säkerhet

| | |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

Utrustning

| | |
|-------------------|------------|
| Med skyddsfilm | Nej |
| Relaterade Series | BRA 65x130 |