



BR6517019011



## Grundprofil BR65 170mm, PVC, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	68
Bredd	170
Längd	2000
Inre area	10050 - 10050

#### Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80
Bredd täcklock 2	0
Bredd täcklock 3	0

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, med apparater)	28
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	42

#### Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

#### Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Svart
RAL-kod	9011

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Kabelhållare medföljer

Nej

Med skyddsfilm

Ja