



BRA6513019016



Grundprofil BRA65 130mm, Aluminium, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|-------------|
| Höjd | 68 |
| Bredd | 130 |
| Längd | 2000 |
| Inre area | 7580 - 7580 |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|----|
| Antal monterbara lock | 1 |
| Bredd täcklock 1 | 80 |
| Bredd täcklock 2 | 0 |
| Bredd täcklock 3 | 0 |

Kapacitet

| | |
|---|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, med apparater) | 18 |
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 32 |

Kompatibilitet

| | |
|---------------------------------|---|
| För installation i apparatdosor | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Dvärgbrytare |
|---------------------------------|---|

Installation, montering

| | |
|--------------------|----|
| Perforering botten | Ja |
|--------------------|----|

Material

| | |
|------------|----------------|
| Material | Aluminium |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Färg | Vit |
| RAL-kod | 9016 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 |
|------------------|---------|

Anslutning

| | |
|-------|---------------------------------|
| Skarv | Kopplingar som separat referens |
|-------|---------------------------------|

Utrustning

| | |
|------------------------|-----|
| Kabelhållare medföljer | Nej |
|------------------------|-----|

Antal kabelhållare per meter

0

Med skyddsfilm

Ja