



BRA6517019016



Grundprofil BRA65 170mm, Aluminium, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68
Bredd	170
Längd	2000
Inre area	10050 - 10050

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80
Bredd täcklock 2	0
Bredd täcklock 3	0

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, med apparater)	28
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	42

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Aluminium
Behandling	Pulverlackerad
Färg	Vit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer	Nej
------------------------	-----

Antal kabelhållare per meter

0

Med skyddsfilm

Ja