




BSR02D01



## Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86
Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	150

#### Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

#### Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

#### Material

Färg	Silver
------	--------

#### Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 15
--------------------	--------

#### Skydd, dörr

Material skydd	Zink
Typ av lock	Täckta gångjärn

#### Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Nej
------------------------------	-----

#### Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

#### Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Antal uttag	2

#### Utrustning

Antal inbyggda enheter	2
------------------------	---

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK10
Skyddsklass i oanvänt skick	IP66
Installationsstorlek	R02