




BSR02D02



Golvboxset skruvlock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86
Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	150

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

Material

Färg	Silver
------	--------

Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 15
--------------------	--------

Skydd, dörr

Material skydd	Zink
Typ av lock	Rör

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Nej
------------------------------	-----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Antal uttag	2

Utrustning

Antal inbyggda enheter	2
------------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK10
Skyddsklass i oanvänt skick	IP67
Installationsstorlek	R02