




BSR02D03



Golvboxset klafflock IP30/ IP20, 2V-uttag, mont.-bricka 2xKeystone 01, 5kN, Sv

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86
Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	150

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Användningsförhållanden

Maximal belastning	0,5 - 5,0
--------------------	-----------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
Typ av lock	Täckta gångjärn

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Nej
------------------------------	-----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Antal uttag	2

Utrustning

Antal inbyggda enheter	2
Antal uttagslådor	1
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	R02