




BSR02KK7011



Gångjärnslock för golvbox, IP30/ IP20, max 5kN, plast, Grå

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86
Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	150

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
Färg	Stålgrå
RAL-kod	7011

Användningsförhållanden

Maximal belastning	0,5 - 5,0
--------------------	-----------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
Typ av lock	Täckta gångjärn

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	2
Antal uttag	0

Utrustning

Antal uttagslådor	0
-------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
-----------------------------	------

Installationsstorlek	R02
----------------------	-----