


BSR02MKK



## Gångjärnslock för golvbox, IP66, IP20 i användning, max 10kN, metall, Koppar

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86
Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	150

#### Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

#### Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

#### Material

Material	Gammal koppar, Zink
Färg	Koppar

#### Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 15
--------------------	--------

#### Skydd, dörr

Material skydd	Zink
Typ av lock	Täckta gångjärn

#### Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

#### Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

#### Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	0

#### Utrustning

Antal uttagslådor

0

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)

IP20

Slagtålighet IK

IK10

Skyddsklass i oanvänt skick

IP66

Installationsstorlek

R02