


BSR02MKM



Gångjärnslock för golvbox, IP66, IP20 i användning, max 10kN, metall, Mässing

Tekniska egenskaper

Arkitektur

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Med skyddsram för matta | Ja |
| Med urspårning för golvbeläggning | Nej |

Dimensioner

| | |
|--------------------|-----|
| Inbyggnadsdjup | 86 |
| Inbyggnadsdiameter | 122 |
| Ytterdiameter | 150 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för montering i hålgolv | Ja |
| Lämplig för montage i betong | Ja |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Lämplig för upphöjda golvsystem | Ja |
| Lämplig för våtrengöring | Ja |

Instruktioner

| | |
|---------------|-----|
| Golvunderhåll | Våt |
|---------------|-----|

Material

| | |
|----------|-------------------------------|
| Material | Mässing, Gammal mässing, Zink |
| Färg | Mässing |

Användningsförhållanden

| | |
|--------------------|--------|
| Maximal belastning | 3 - 15 |
|--------------------|--------|

Skydd, dörr

| | |
|----------------|-----------------|
| Material skydd | Zink |
| Typ av lock | Täckta gångjärn |

Funktioner

| | |
|------------------------------|----|
| Lämplig för kanal under golv | Ja |
|------------------------------|----|

Text

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kabelutgång | Med kabelutgång i locket |
|-------------|--------------------------|

Anslutning

| | |
|--------------------------|---|
| Antal ledningsinföringar | 1 |
| Antal uttag | 0 |

Utrustning

Antal uttagslådor

0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)

IP20

Slagtålighet IK

IK10

Skyddsklass i oanvänt skick

IP66

Installationsstorlek

R02