




BSR02MKS



Gångjärnslock för golvbox, IP66, IP20 i användning, max 10kN, metall, Silver

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86
Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	150

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

Material

Material	Zink
Färg	Silver

Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 15
--------------------	--------

Skydd, dörr

Material skydd	Zink
Typ av lock	Täckta gångjärn

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	0

Utrustning

Antal uttagslådor

0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)

IP20

Slagtålighet IK

IK10

Skyddsklass i oanvänt skick

IP66

Installationsstorlek

R02