




BSR02R



Låsmutter för ram BSR02D och kabelutlopp LAR02xx, för skiva <32mm , plast, Svart

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Med skyddsram för matta	Nej
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

##### Dimensioner

Inbyggnadsdiameter	122
Ytterdiameter	140

##### Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Nej
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

##### Material

Material	Polyamider (PA)
Behandling	Obehandlad
Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

##### Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

##### Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Nej
------------------------------	-----

##### Text

Kabelutgång	Utan kabelutgång i locket
-------------	---------------------------

##### Anslutning

Antal ledningsinföringar	0
Antal uttag	0

##### Utrustning

Antal uttagslådor	0
Installationsstorlek	R02