



CDA225RA

**Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 2-polig, 25A, 30mA.**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler	1P+N
-------------	------

**Elektrisk ström**

Märkström	25
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30
Slut- brytförmåga I <sub>dm</sub>	0,63

**Elektriska huvudattribut**

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2

**Spänning**

Märkdriftspänning U <sub>e</sub>	230 - 230
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	500
Nominell impulsskyddspänning U <sub>imp</sub>	4000
Max. driftspänning (U <sub>max</sub> )	253

**Frekvens**

Frekvens	50 - 50
----------	---------

**Kapacitet**

Antal moduler	5
---------------	---

**Kompatibilitet**

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

**Säkerhet**

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

**Installation, montering**

Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	2,20
--	------

**Användningsförhållanden**

Luftfuktighetsskydd	95%/55°C
Höjd	2000

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
-----------------------------------	------

**Anslutning**

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 35,0
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

**Dimensioner**

Höjd	106
Bredd	90
Djup	74