




CDS425R



Jordfelsbrytare 6kA typ A, 25 A. 4-polig med 30mA felström quickconnect.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	25
Nominell felström I _{dn}	30
Slut- brytförmåga I _{dm}	0,63
Nominell villkorlig kortslutningsström I _{nc} enligt EN 61008-1	6

Elektriska huvudattribut

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,80 - 2,80

Spänning

Märkdriftspänning U _e	230 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U _i	500
Nominell impulsskyddspänning U _{imp}	4000
Max. driftspänning (U _{max})	440

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

Installation, montering

Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,50
--	------

Användningsförhållanden

Höjd	2000
------	------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 16
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	70
Djup	70