




CFB463F



Jordf br typ B 4P 300mA 63A OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	63
Nominell felström I_{dn}	300
Slut- brytförmåga I_{dm}	0,63
Klassad villkorlig kortslutningsström I_{nc} enligt EN 61008-1	10
Märkström 30°C	63

Elektriska huvudattribut

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	3 - 3
Nominellt åtdragningsmoment undre anslutning	3 - 3

Spänning

Märkdriftspänning U_e	230 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U_i	500
Nominell impulsskyddspänning U_{imp}	4000
Max. driftspänning (U_{max})	440

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Säkerhet

Läckströmstyp	B
Kapslingsklass (IP)	IP20

Installation, montering

Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICConnect
Nominellt åtdragningsmoment	3 - 3

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9,30
--	------

Användningsförhållanden

Höjd	2000
------	------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
---	------

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	10000
-----------------------------------	-------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 50,0
---	------------

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 16,0
--	------------

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Övre anslutning för normkomponter	Anpassad anslutningsplint
-----------------------------------	---------------------------

Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
--	---------------------------

Dimensioner

Höjd	85
------	----