



COL40110SET19010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40
Bredd	110
Längd	400
Inre area	3115 - 3115

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	16
---	----

Material

Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	15 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej