



COL40110SET19016

## Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	40
Bredd	110
Längd	400
Inre area	3115 - 3115

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	16
---------------------------------------------------------	----

#### Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
------------------------------------------------------	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	15 - 60
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej