



COL40110SET1ALU

## Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Aluminium

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	40
Bredd	110
Längd	400
Inre area	3115 - 3115

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	16
---	----

#### Material

Behandling	Lackad
Färg	Aluminium

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	15 - 60
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej