



CZ001

## Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V AC för jordfelsbrytare

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |   |
|-----------|---|
| Märkström | 6 |
|-----------|---|

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

#### Anslutning

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal     |
| Typ av montering          | Klickmontage      |
| Area flexibel ledare      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare         | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Spänning

|  |     |
|--|-----|
| Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub> | 500 |
| Typ av matarspänning                       | AC  |

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 50 |
|----------|---------|

#### Användningsförhållanden

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Driftstemperatur                | -25 - 60 |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 |

#### Uthållighet

|   |       |
|---|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar)         | 12000 |
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 6000  |

#### Ström

|  |      |
|--|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0,10 |
|--|------|

#### Dimensioner

|       |    |
|-------|----|
| Bredd | 18 |
|-------|----|

#### Utrustning

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal INV kontakter      | 0 |
| Antal öppnande kontakter | 1 |