



DAS2803100ELN



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Djup	130
Bredd	98
Installationshöjd	3,1 - 3,4
Höjdjustering	300
Inre area	10800 - 10800
Stavform	Rektangulär
Lockbredd	80

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	2
-----------------------	---

Utrustning

Justerbar	Ja
Är bärbar	Nej

Kabel

Placering kabelingång	Ovansida
-----------------------	----------

Installation, montering

Takmontering möjlig	Ja
Lämplig för markmontage	Ja

Material

Material	Aluminium
Behandling	Anodiserad/Eloxerad
Färg	Aluminium