



DNG2503707030B

Kabelkanal slitsad grå DNG25037

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	25
Bredd	37
Längd	2000
Slitsbredd/Öppningsmått	5
Slitsbredd	7,50

Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

Säkerhet

Brandklass	M1
------------	----

Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------