



EC379M

Energimät CT3000/5A MBUS MID OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Bussystem	M-BUS
-----------	-------

Elektrisk ström

Märkström	3000
Maximal mätkretsström	3000

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	90
Bredd	72

Elektriska huvudattribut

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp/Logistik
-------------	----------------

Mått

Mätsystem	Mätning av strömtransformator
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 50

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

Funktioner

Tariff typ	Enkeltariff
------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

Ström

Energiförbrukning VA	10
Total effektförlust vid nominell märkström	2