



EE180



Astrour digitalt 1-kanal

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
-------------------------------	------

Belysning

Max. lysrörsbelastning, seriekopplade	1000
---------------------------------------	------

Funktioner

Reservkraft [år]	5
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja

Utrustning

Nogrannhet per dag	1,5
Med impulsprogram	Nej
Antal kanaler	1

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Inställningar

Dagligt program	Ja
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - +55
------------------	-----------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Knapplös i bemärkelsen av en blockerings nyckel

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	65
Djup	65