



EEN002



Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

Tekniska egenskaper

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -30 - 60

Installation, montering

Montering på Infälldmontering, Utanpåliggande montering

Anslutning

Typ av montering Inbyggd installation

Dimensioner

Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare 100 m

Höjd 40

Bredd 40

Djup 90

Kabel

Kabellängd 1