



EEN003



Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

Tekniska egenskaper

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 70

Installation, montering

Montering på Utanpåliggande montering

Dimensioner

Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare 100 m

Höjd 32

Bredd 48

Djup 41,30