



EG103E



IP20

Digitalt veckour 1 k med programnyckel

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
-------------------------------	------

Funktioner

Reservkraft [år]	5
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja

Utrustning

Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	1

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Knapplös i bemärkelsen av en blockerings nyckel, Med pulsfunktion, Närvarosimulering

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	35
Djup	64