



EG203E



IP20

## Digitalt veckour 2 kanals med programnyckel

### Tekniska egenskaper

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
-------------------------------	------

#### Funktioner

Reservkraft [år]	5
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja

#### Utrustning

Nogrannhet per dag	1,50
Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	2

#### Anslutning

Anslutningstyp	2x växlande
Area flexibel ledare	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Knappås i bemärkelsen av en blockerings nyckel

#### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	35
Djup	64