



EK028



Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Effekt	0
--------	---

Dimensioner

Diameter på öppningen	15
-----------------------	----

Höjd på öppning	14,60
-----------------	-------

Bredd på öppning	14,60
------------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70
---------------------------------	----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Elektrisk ström

Primärström	90
-------------	----

Max. intensitet för sekundär	48
------------------------------	----