



EK187

IP40

## Nattsänkningstermostat

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
----------------------	-----------

#### Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1	2
-----------------------------------	---

#### Ström

Energiförbrukning VA	1,50
----------------------	------

#### Mått

Temperaturområde	5 - 30
------------------	--------

#### Anslutning

Antal anslutningar	1
Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,20
----------------------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Energieffektivitetsklass	I (1%)

#### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

#### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	52,50
Djup	64

#### Text

Driftläge	Driftläge: automatik, permanent temperatur
Funktion	Med frostkyddsfunktion
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor
Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Utförande	För montage på DIN-skena

