



EN145



Arbetsströmrelä, spolspänning 10 - 26 V AC/DC. 1 växlande kont. max. 5 A AC-7a.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	5
Max. effekt (cos phi 0,6)	5

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Spänning

Styrspänning AC	10 - 26
-----------------	---------