



EP411

Elekt. Impulsrelä 1sl 8-24VAC/DC OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
Stand-by förbrukning	100

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²
Antal anslutningar	1
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Spänning

Styrspänning 1	10 - 26
Nominell isolationsspänning Ui	250

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20
Absorberad startström	1

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	17,50
Djup	60

Belysning

Max. lysrörsbelastning	1200
------------------------	------